

**CCMT 09T308, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260098 CA515
GTIN	4960664674923
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CCMT 09T308 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 110 - 380 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 380 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
Łamacz wiórów	HQ

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia