

**DC.T 070204, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260382 CA515
GTIN	4960664675951
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 070204 CA515 Gatunek: CA515
Łamacz wiórów: HQ
tolerancja: M
głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm
posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 390 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 390 m/min

Łamacz wiórów	HQ
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia