

**CCMT 120412, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260206 CA515
GTIN	4960664674985
Klasa artykułu	25E

Opis

CCMT 120412 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 380 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 380 m/min
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	GK
Zastosowanie główne	P

Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120412
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia