

**WNMG 080404 Wiper, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 252013 CA515  |
| GTIN             | 4960664678846 |
| Klasa artykułu   | 25E           |

**Opis**

WNMG 080404 Wiper CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: WP

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 435 m/min

**Opis techniczny**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Łamacz wiórów                                | WP                 |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 70 - 435 m/min     |
| Zastosowanie główne                          | P                  |
| Warunki skrawania                            | ciągły             |
| posuw $f$                                    | 0,07 - 0,3 mm/obr, |
| głębokość skrawania $a_p$                    | 0,5 - 2 mm         |
| promień naroża                               | 0,4 mm             |
| Gatunek                                      | CA515              |

|   |   |
|---|---|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca                      |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                           | HM  |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | WNMG 080404                               |
| liczba wymian/ostrzy                                | 6   |
| Rodzaj produktu                                     | Wymienna płytka<br>skrawająca do toczenia |