

**HOLEX****Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC h7: 6,9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	123309 6,9
GTIN	4062406092078
Klasa artykułu	12F

**Opis****Wykonanie:****HOLEX Pro Steel:**

**proste ostrza główne i specjalny kształt rowków** zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności. Liczne możliwości zastosowań w materiałach stalowych przez połączenie wytrzymałego węgla spiekane o bardzo drobnym ziarnie z bardzo odporną na ścieranie powłoką.

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia  $1,5 \times \text{Ø}$  nominalna.

**wskazówka:**

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Właściwe zastosowanie wiertła  $12 \times D$  wymaga uprzedniego centrowania nawiertakiem NC nr 121068–121130 lub HOLEX Pro Steel nr 122501.

Strategia skrawania: HPC

norma: Norma zakładowa

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 97,65 mm

długość całkowita L: 146 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 8 mm

posuw  $f$  w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,16 mm/obr,

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
-----------------	---

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	97,65 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	6,9 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h7
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	108 mm
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/obr,
norma	Norma zakładowa
długość całkowita L	146 mm
Seria	HOLEX Pro Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
głębokość wiercenia do	12×D
kąt wierzchołkowy	135 stopni
chwyt	DIN 6535 HE z h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 barach
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte