

**DC.T 11T304, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260490 CA515
GTIN	4960664676019
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DC.T 11T304 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 3 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 110 - 390 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 390 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	GK
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P

Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia