

**CC.T 09T302, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260194 CA515
GTIN	4960664674930
Klasa artykułu	25E

Opis

CC.T 09T302 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 380 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 380 m/min
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	ciągłe

Łamacz wiórów	GK
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia