

**VBMT 160408, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261184 CA515
GTIN	4960664678150
Klasa artykułu	25E

Opis

VBMT 160408 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 390 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	HQ
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Zastosowanie główne	P

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 390 m/min
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia