

**CNMM 1204XL, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250489 PR005S
GTIN	4960664836970
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMM 1204XL PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: SX

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 30 - 90 m/min

**Opis techniczny**

Gatunek	PR005S
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	30 - 90 m/min
Zastosowanie główne	S
Łamacz wiórów	SX
Materiał ostrza &nbsp;	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,15 - 0,45 mm/obr,
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 1204XL
liczba wymian/ostrzy	4
płytko podporowa	259031 15
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia