

3M**Ściernice do przecinania Silver, Ø tarczy: 115 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	563325 115
GTIN	5902658109317
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Ściernica Silver o wysokiej wydajności skrawania i wytrzymałości. Mieszanina ziaren **ceramicznych o precyzyjnym kształcie.**

Zastosowanie:

Zapewnia szybkie, bezzadziorowe skrawanie przy niskim obciążeniu termicznym.

Specyfikacja:**A36R-BF.**

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału: stal
zoptymalizowane dla materiału: INOX
maks. prędkość obwodowa: 80 m/s
opis kształtu: proste
Ø otworu: 22,23 mm
opis kształtu: proste
grubość tarczy: 1 mm
Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
Ø tarczy	115 mm
opis kształtu	proste
grubość tarczy	1 mm
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s