

Garant**CCGW 060204 FN, MKD, rodzaj krawędzi skrawającej: NL**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	265900 NL
GTIN	4062406094577
Klasa artykułu	21L

Opis

Wykonanie:

MKD – diament monokrystaliczny, krawędzie skrawające wycinane laserowo. Sfazowanie do metali nieżelaznych dających długi wiór.

Zastosowanie:

Do najbardziej precyzyjnej obróbki w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni.

Zalecenie:

W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy użycie systemu GARANT Master eco. Alternatywnie możliwe jest użycie wszystkich pasujących uchwytów zaciskowych oraz wytaczaków ISO.

Opis techniczny

Gatunek	MKD
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 1600 m/min
Materiał ostrza	MKD

rodzaj krawędzi skrawającej	NL
posuw f	0,005 - 0,1 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,01 - 0,2 mm
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGW 060204 FN
liczba wymian/ostrzy	1
Atrybut nazwy produktu	MKD
Możliwość ostrzenia	tak
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia