

**Garant**

**Wózek transportowy CNC z kółkami poliuretanowymi, szerokość użytkowa: 452 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	970041 452
GTIN	4062406162696
Klasa artykułu	91L

**Opis****Wykonanie:**

Podwozie i konstrukcja z blachy stalowej ściany boczne perforowane co 25 mm, do montażu szyn do podwieszania i modułów narzędziowych. Po 2 uożyskowane kulkowo kółka stałe z hamulcem i kółka skrętne (160 mm) oraz 4 duże uchwyty do pchania zapewniają bezpieczną obsługę z każdej strony. Półka z blachy stalowej (dł.xszer.xgłęb. 150x452x30 mm).

**Powłoka lakiernicza:**

Podwozie i ścianki boczne – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1200 mm

szerokość podstawy: 500 mm

głębokość podstawy: 800 mm

szerokość użytkowa: 452 mm

liczba szyn do podwieszania (z każdej strony): 2

liczba modułów narzędziowych (z każdej strony): 4

**Opis techniczny**

szerokość	500 mm
-----------	--------

Ø koła	160 mm
materiał kółka	Poliuretan
głębokość	800 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wysokość	1200 mm
liczba szyn do podwieszania (z każdej strony)	2
głębokość podstawy	800 mm
szerokość podstawy	500 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość użytkowa	452 mm
Nośność maksymalna	400 kg
liczba modułów narzędziowych (z każdej strony)	4
Grubość materiału	0,9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Transporter CNC