

KÄRCHER**Odkurzacze, do pracy na mokro i na sucho, oznaczenie producenta:
NT55T2ME****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Klasa artykułu	07C

Opis**Wykonanie:**

uniwersalne **odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho**, o dużej wydajności ssania. Zwarta konstrukcja. Wąż i uchwyt wyposażenia znajdują się na odkurzaczu. **Automatyczne wyłączenie** po osiągnięciu maksymalnej wysokości napełnienia zbiornika.

- **Filtr fałdowy umożliwia pracę na sucho i na mokro bez wyjmowania filtra.**
- **Automatyczny system oczyszczania filtra Tact umożliwia pracę bez przerw przy niskich kosztach eksploatacji i długiej trwałości filtra.**
- **Dzięki centralnemu przełącznikowi obrotowemu można wygodnie przełączać programy odkurzania.**
- **odkurzacz przemysłowy Top-Class z 2 bezobsługowymi turbinami zasysającymi i udoskonalonym, automatycznym systemem oczyszczania filtra Tact², umożliwiającym pracę ciągłą.**
- **Wysoka skuteczność również przy usuwaniu dużych ilości drobnego pyłu, a nawet brudu i cieczy.**
- **W celu opróżnienia pojemnik ze stali nierdzewnej można całkowicie zdjąć z podwozia i oddać osobno do punktu utylizacji.**
- **Układ antystatyczny (uziemiające do przyłącza węża ssącego) i klasa ochronności I.**

- **Wytrzymały pojemnik o pojemności 55 l ze zderzakiem i metalowymi kólkami zwrotnymi.**

w dostawie::

Wąż ssący z kolanem, metalowa rura ssąca 2x0,5 m, dysza do posadzki i szczelin, składana, papierowy, płaski filtr fałdowy albo filtr papierowy.

wskazówka:

Do olejów i mediów zawierających olej zastosować odkurzacz przemysłowy nr 078522.

Opis techniczny

Odpowiednia do drobnego pyłu	tak
wydajność objętościowa powietrza	2x74 l/s
poziom natężenia dźwięku przy pracy	73 dB(A)
oznaczenie producenta	NT 55/2 Tact ² Me I
pobór mocy	2760 W
Oczyszczanie filtra	Automatyczny system oczyszczania filtra Tact ²
długość przewodu	10 m
system antystatyczny	tak
długość	710 mm
masa	45 kg
klasa zapylenia - odkurzacza	L
szerokość	570 mm
liczba turbin	2
podciśnienie	254 mbar
średnica nominalna przyłącza	40 mm
wysokość	1070 mm
pojemność zbiornika	55 l
długość węża ssącego	4 m
System filtrów	Filtry fałdowe płaskie
cechy szczególne	Zbiornik ze stali stopowej, antystatyczny, klasa ochrony I
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe

Rodzaj produktu

odkurzacze o wysokiej mocy,
do pracy na mokro i na sucho i

AkcesoriaDysze do szczelin, wąskie, 13 mm średnica nominalna
przyłącza DN40

078528 DN40

Dysze gumowe ukośnie ścięte średnica nominalna
przyłącza DN40

078527 DN40