

posuw f	0,1 - 0,8 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	AM/AG
Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNGG 120408-AM
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia