

Garant**Rozwiertaki maszynowe, czołowe** **Możliwość konfiguracji średnicy i pasowania, Ø nom. DC: 4,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162830 4,5
GTIN	4062406166342
Klasa artykułu	10N

Opis**Wykonanie:**

Czołowo skrawający rozwiertak maszynowy zapewniający możliwie **najdokładniejsze utrzymywanie wymiarów. Zoptymalizowane skrawanie czołowe** umożliwia **precyzję dokładności prowadzenia w osi** wierconego otworu. Wersja z rowkami prostymi i **długimi rowkami wiórowymi** zapewniająca optymalne odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do korekty niewielkich błędów pozycjonowania powstałych podczas wcześniejszej obróbki otworów. Do wykonywania otworów leżących za sobą dokładnie w jednej linii. W przypadku wysokich wymagań dotyczących prostoliniowości otworu. Rozwiercanie aż do podstawy otworu oraz otworów przelotowych.

chwyt: Kołek walcowy z e9

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 4,201 - 4,7 mm

Skrawanie czołowe: 1,7 mm

długość ostrzy L_c: 16 mm

Długość wysięgu L₁: 48 mm

długość całkowita L: 80 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	4,5 mm
Liczba ostrzy Z	6
długość całkowita L	80 mm
długość ostrzy L _c	16 mm

zakres Ø	4,201 - 4,7 mm
Długość wysięgu L ₁	48 mm
Skrawanie czołowe	1,7 mm
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chwyt	Kołek walcowy z e9
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami