

**Garant****VCGW 110304 FN, MKD, rodzaj krawędzi skrawającej: NL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265980 NL
GTIN	4062406096199
Klasa artykułu	21L

**Opis****Wykonanie:**

**MKD** – diament monokrystaliczny, krawędzie skrawające wycinane laserowo. Sfazowanie do metali nieżelaznych dających długi wiór.

**Zastosowanie:**

Do najbardziej precyzyjnej obróbki w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni.

**Zalecenie:**

W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy użycie systemu GARANT eco. Alternatywnie możliwe jest użycie wszystkich pasujących uchwytów zaciskowych oraz wytaczaków ISO.

Możliwość ostrzenia: tak

Gatunek: MKD

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,01 - 0,2 mm

posuw  $f$ : 0,005 - 0,1 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 1600 m/min

**Opis techniczny**

Gatunek	MKD
Głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	0,2 mm

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,01 mm
Materiał ostrza &nbsp;	MKD
Warunki skrawania	ciągłe
posuw $f$	0,005 - 0,1 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 1600 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,01 - 0,2 mm
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGW 110304 FN
liczba wymian/ostrzy	1
Atrybut nazwy produktu	MKD
Możliwość ostrzenia	tak
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia