

 GRIDLINE**Stanowiska robocze eLevel+, z okładziną ESD, długość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972015 1000
GTIN	4062406167066
Klasa artykułu	9GW

**Opis****Wykonanie:**

**Stanowisko robocze eLevel+, przewodzące ESD zgodnie z DIN EN 61340-5-1.** Bezstopniowa elektryczna regulacja wysokości. Regulacja wysokości przyciskiem ręcznym. Naciśnięcie pozwala na dostosowanie **wysokości blatu roboczego. Na całym obwodzie obrzeże antystatyczne z ABS o grubości 3 mm.** Centralny punkt uziemiający pod spodem blatu roboczego ESD.

**wskazówka:**

Wszystkie części z tworzyw sztucznych (np. zaślepki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

- **Przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem roboczym należy uwzględnić, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 mm.**
- **Uwaga: W razie ustawiania szeregowego stosować osłony blaszane nr 972019 (niebezpieczeństwo zmiążdżenia).**

wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych

Regulacja wysokości stanowiska pracy: 700-1000 mm

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 250 kg

Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: elektryczny

grubość płyty: 40 mm

kompensacja wysokości: 25 mm

Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od-do: 700 - 1000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 800 mm

długość blatu: 1000 mm

głębokość blatu: 700 mm  
grubość blatu: 40 mm

## Opis techniczny

Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od–do	700 - 1000 mm
szerokość	1000 mm
masa	78 kg
Seria	Stanowiska robocze
materiał blatu	Płyta wiórowa przewodzącej w objętości
grubość blatu	40 mm
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci	tak
głębokość	800 mm
płynna regulacja wysokości	tak
okładzina blatu	Laminat przewodzący HPL
Kolor powierzchni płyty roboczej	szary jasny RAL 7035,
długość blatu	1000 mm
zasada regulacji wysokości	tylko blat roboczy
głębokość blatu	700 mm
grubość okładziny	0,8 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy	700-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektryczny
grubość płyty	40 mm
kompensacja wysokości	25 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD

