

Garant GRIDLINE

**Szafki narzędziowe kompletne, ESD, z szufladami, wys. w mm/model: 800/6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972440 800/6
GTIN	4062406166861
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Szafka narzędziowa **przewodząca ładunki elektrostatyczne**, wg DIN EN 61340-5-1. W pełni wyposażona szafka narzędziowa 30×28G, z szufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. **Z kablem uziemiającym ESD w komplecie.**

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i szuflady w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

**wskazówka:**

- **przy podnoszeniu i transporcie szafy należy zadbać o odpowiednie unieruchomienie szuflad w korpusie**
- **wszystkie części z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.**

izolacja elektryczna: EGB/ESD

wysokość: 800 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 700 mm  
szerokość użytkowa szuflad: 650 mm  
głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

## Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad w G	24
Liczba szuflad	6
szerokość użytkowa szuflad w G	26
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
wysokość	800 mm
wysokość użytkowa	700 mm
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD),	tak
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
szerokość	750 mm
głębokość	700 mm
masa	133 kg
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	50 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
izolacja elektryczna	EGB/ESD
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa ESD