

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M36X3,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M36X3,5
GTIN	4062406182526
Klasa artykułu	10N

Opis

Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych M36X3,5 Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 3,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 32,5 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	22 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	32,5 mm
Ø chwytu D _s	28 mm
Ø gwintu	36 mm
długość całkowita L	200 mm
skok gwintu	3,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza ;	HSS E

Rodzaj gwintu	M/MF
kąt nacięcia	15 stopni
wielkość gwintu	M36 x 3,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik