

Garant

Frezy trzpieniowe z VHM GARANT Master Alu HPC, bez powłoki, Ø e8 DC: 2M mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	201070 2M
GTIN	4062406184988
Klasa artykułu	11Z

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie wyważone narzędzia, szczególnie dobrze nadają się do zastosowania we **wrzecionach szybkobieżnych**. Specjalna geometria zapewniająca zoptymalizowane odprowadzanie wiórów dzięki **nowej metodzie wyważania**.

Najwyższa stabilność ruchu bez bicia, **zapewniająca najwyższą jakość powierzchni**.

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 1

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: Trzpień walcowy

Dokładność wyważenia z chwytem: G 1,8 z HA

Liczba zębów Z: 1

długość ostrzy L_c : 5 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór: 0,02 mm

posuw f_z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór: 0,04 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	6 mm
długość całkowita L	50 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
Liczba zębów Z	1

współczynnik korekcyjny f_z	1
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
Dokładność wyważenia z chwytem	G 1,8 z HA
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór	0,02 mm
chwyt	Trzpień walcowy
długość ostrzy L_c	5 mm
posuw f_z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,04 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
\varnothing ostrzy D_c	2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy obcinaniu	5 mm
odcinek swobodny	5 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Seria	GARANT Master Alu
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB