

Garant**Frezy trzpieniowe z VHM GARANT Master Alu HPC, bez powłoki, Ø e8 DC: 8X mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	201070 8X
GTIN	4062406186340
Klasa artykułu	11Z

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie wyważone narzędzia, szczególnie dobrze nadają się do zastosowania we **wrzecionach szybkobieżnych**. Specjalna geometria zapewniająca zoptymalizowane odprowadzanie wiórów dzięki **nowej metodzie wyważania**.

Najwyższa stabilność ruchu bez bicia, **zapewniająca najwyższą jakość powierzchni**.

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 1

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: Trzpień walcowy

Dokładność wyważenia z chwytem: G 1,8 z HA

Liczba zębów Z: 1

długość ostrzy L_c : 31 mm

wysięg L_1 z szyjką: 43 mm

Ø szyjki D_1 : 7,4 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s : 8 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	70 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór	0,07 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1

kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
chwyt	Trzpień walcowy
Dokładność wyważenia z chwytem	G 1,8 z HA
długość ostrzy L_c	31 mm
\varnothing chwytu D_s	8 mm
posuw f_z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,09 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	31 mm
\varnothing ostrzy D_c	8 mm
Liczba zębów Z	1
\varnothing szyjki D_1	7,4 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	16 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
wysięg L_1 z szyjką	43 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Seria	GARANT Master Alu
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB