


**Garant****Płytko do toczenia poprzecznego wersja neutralna,, HB9140, Szerokość skrawania W: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275003 3
GTIN	4062406098339
Klasa artykułu	21H

**Opis****Wykonanie:**

Ze szlifowanymi bokami.

**Zastosowanie:**

Do niewielkich  $\varnothing$  podcięć w połączeniu z uchwytami płytek skrawających nr 274010 – 274026.

**Pasuje do:**

Uchwyty płytek skrawających nr 274010 – 274026. Wytaczaki nr 274170 – 274171.

**Opis techniczny**

posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/obr,
Szerokość skrawania W	3 mm
Materiał ostrza	HM
powłoka	TiAlN <sup>2</sup>
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB9140

liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	90 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	70 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	40 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	80 m/min	M
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		