


Garant**Płytko do toczenia poprzecznego wersja neutralna,, HB9035, Szerokość skrawania W: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275000 4
GTIN	4062406098322
Klasa artykułu	21H

Opis**Wykonanie:**

Ze szlifowanymi bokami.

Zastosowanie:

Do niewielkich \varnothing podcięć w połączeniu z uchwytami płytek skrawających nr 274010 – 274026.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274010 – 274026.

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
powłoka	TiCN
promień naroża	0,2 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,09 mm/obr,
Szerokość skrawania W	4 mm
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB9035

liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	80 m/min	K
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		