

SWISS TOOLS

Noże prawe, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki: 63/12HPmm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320015 63/12HP
GTIN	2050001772961
Klasa artykułu	36D

Opis**wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Opis techniczny

części zamienne	P01
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
minimalna Ø otworu wstępnego D ₁ min.	80 mm
wymiar A długości wysięgu	70 mm
rozstaw końcówek osi f	45 mm
wielk. płytki	12
Ø chwytu	63 mm
adapter	HSK-T
rodzaj zastosowania	prawo
Norma na uchwyt	ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Łapki zaciskowe nr 6 Typ D07	320614 D07
Kołki rurowe nr 7 Typ P02	320618 P02
Kołki rurowe nr 7 Typ P05	320618 P05
Kołki rurowe nr 7 Typ P06	320618 P06
Podkładki nr 1 Typ P05	320610 P05
Śruby mocujące nr 3 Typ D07	320611 D07
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) Typ 63	320001 63
Dźwigienki nr 4 Typ P05	320612 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P06	320612 P06
Dźwigienki nr 4 Typ P01	320612 P01
Śruby mocujące nr 3 Typ P01	320611 P01
Dźwigienki nr 4 Typ P02	320612 P02
Kołki rurowe nr 7 Typ P01	320618 P01
Śruby mocujące nr 3 Typ P02	320611 P02
Podkładki nr 1 Typ P01	320610 P01
Kołki rurowe nr 7 Typ P04	320618 P04
Podkładki nr 1 Typ P02	320610 P02
Podkładki nr 1 Typ P04	320610 P04
Podkładki nr 1 Typ P06	320610 P06
Dźwigienki nr 4 Typ P04	320612 P04
Śruby mocujące nr 3 Typ P06	320611 P06
Śruby mocujące nr 3 Typ P05	320611 P05
Pierścienie dyszy nr 5 Typ D07	320613 D07

