

HW Pickardt®

Numeratory udarowe, Wysokość czcionki: 6 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085471 6
GTIN	4250191110378
Klasa artykułu	08P

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne narzędzie do wybijania sygnatur ciągów numerowych. Opracowane z myślą o największych obciążeniach. Z blokadą trzpienia. Wszystkie części niklowane galwanicznie. Kółka z 11 segmentami = znaki 0–9 i spacja. W kasetce z tworzywa sztucznego. **Zabezpieczająca końcówka do podbijania** zmniejsza ryzyko wypadku i chroni obudowę.

Zastosowanie:

Do zmiennego numerowania materiałów o **wytrzymałości do 1500 N/mm²**.

wskazówka:

Inne wersje znaczników, jak np. z automatycznym przestawianiem albo z inną wysokością czcionki, są dostarczane na zamówienie.

liczba miejsc: 8

szerokość znakowania: 30 mm

szerokość kółka = szerokość znakowania: 4 mm

Opis techniczny

szerokość znakowania	30 mm
wysokość pisma	6 mm

maksymalna wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej	1500 N/mm ²
szerokość kółka = szerokość znakowania	4 mm
liczba miejsc	8

Aksesoria

Uchwyt do stempla do znakowania Typ GRIP	085475 GRIP
--	-------------