

Garant**CPHX 060210 ER, HB7705, Typ: HART**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212558 HART
GTIN	4062406099176
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

- **płytki skrawające o udoskonalonej geometrii Wiper umożliwiające bardziej wydajny proces obróbki w budowie matryc i form,**
- **wyjatkowa oszczędność czasu dzięki dużej szerokości programowanych ścieżek i dużemu posuwowi na ząb,**
- **frezarskie płytki skrawające z promieniową i osiową geometrią Wiper.**

Precyzja ruchu obrotowego $\pm 0,020$ mm.

Zalecenie:

W przypadku frezowania płaszczyzn zmniejszyć V_c o 30%.

wskazówka:

Zalecana wartość dla a_e 0,2 mm.

L_{wa} oznacza osiową długość krawędzi Wiper.

L_{wr} oznacza promieniową długość krawędzi Wiper.

Posuw f_z w stali < 65 HRC: 0,15 mm

grubość płytki S: 2.38 mm

Opis techniczny

typ	HART
-----	------

promień naroża	1 mm
grubość płytki S	2.38 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CPHX 060210 ER
Gatunek	HB7705
Materiał ostrza	HM
Długość Wiper osiowa	0,5 mm
Długość Wiper promieniowa	0,8 mm
Promień ostrza R ₁	1 mm
Posuw f _z w stali < 65 HRC	0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	2
powłoka	TiC
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania