

**Garant****Nóż do dłutowania, standardowy Ø D1 16 mm, od szerokości rowka m: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290356 2
GTIN	4062406098704
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Przepustowa podbudówka od osadzenia płyty aż do uchwytu zapewnia najwyższą stabilność.

**Ważne:**

Minimalna Ø otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna Ø otworu wstępnego 48 mm.)

**wskazówka:**

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L<sub>1</sub>: 40 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 2 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 25 mm

Ø uchwytu płytki D<sub>2</sub>: 6,5 mm

Przesunięcie osi L<sub>3</sub>: 3,5 mm

Minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>min</sub>: 7,3 mm

śruba: 290399 1

**Opis techniczny**

śruba	290399 1
odpowiednia do rowka o szerokości m	2 mm
Ø chwytu	16 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego $D_{\min}$	7,3 mm
Przesunięcie osi $L_3$	3,5 mm
Długość użyteczna $L_1$	25 mm
Ø uchwytu płytki $D_2$	6,5 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita $L_1$	40 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego