

Garant

Nóż do dłutowania, do dłutownic do rowków, Uchwyt EWS + Benz, od szerokości rowka m: 2 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290351 2
GTIN	4062406099480
Klasa artykułu	21U

Opis**Ważne:**

Minimalna \varnothing otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna \varnothing otworu wstępnego 48 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: nie

dł. całkowita L_1 : 30 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 2 mm

Długość użyteczna L_1 : 25 mm

\varnothing uchwytu płytki D_2 : 6,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 3,5 mm

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} : 7,3 mm

śruba: 290399 1

Opis techniczny

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	7,3 mm
Długość użyteczna L_1	25 mm
śruba	290399 1
odpowiednia do rowka o szerokości m	2 mm
Przesunięcie osi L_3	3,5 mm
\varnothing chwytu	16 mm
\varnothing uchwytu płytki D_2	6,5 mm
typ uchwytu chwytu	Uchwyt EWS + Benz
chłodzenie wewnętrzne	nie
dł. całkowita L_1	30 mm
chwyt	EWS + Benz
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego