

Garant
Nóż do dłutowania, krótki Ø D1 16 mm, od szerokości rowka m: 2 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	290357 2
GTIN	4062406099268
Klasa artykułu	21U

Opis

Ważne:

Minimalna \varnothing otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna \varnothing otworu wstępnego 48 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L_1 : 40 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 2 mm

Długość użyteczna L_1 : 17,5 mm

\varnothing uchwytu płytki D_2 : 6,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 3,5 mm

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} : 7,3 mm

śruba: 290399 1

Opis techniczny

odpowiednia do rowka o szerokości m	2 mm
Przesunięcie osi L_3	3,5 mm

Ø chwytu	16 mm
śruba	290399 1
Długość użyteczna L ₁	17,5 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	7,3 mm
Ø uchwytu płytki D ₂	6,5 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	40 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego