

Garant**Nóż do dłutowania, krótki Ø D1 20 mm, od szerokości rowka m: 5 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	290359 5
GTIN	4062406099459
Klasa artykułu	21U

Opis

Ważne:

Minimalna \varnothing otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna \varnothing otworu wstępnego 48 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L_1 : 50 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 5 mm

Długość użyteczna L_1 : 33 mm

\varnothing uchwytu płytki D_2 : 12 mm

Przesunięcie osi L_3 : 6,5 mm

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} : 13 mm

śruba: 290399 1

Opis techniczny

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	13 mm
\varnothing uchwytu	20 mm

śruba	290399 1
Długość użyteczna L ₁	33 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	5 mm
Przesunięcie osi L ₃	6,5 mm
Ø uchwyty płytki D ₂	12 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	50 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego