

**Uchwyt szczęk mocujących, długość L: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370083 100
GTIN	2050001962065
Klasa artykułu	37K

Opis**Zastosowanie:**

Do pozycjonowania i podwyższania **szlifowanych** szczęk mocujących.
maksymalny moment obrotowy: 49 Nm

Opis techniczny

gwint M	M12
Ø zewn. D	40 mm
Ø D _{F7}	25 mm
maksymalny moment obrotowy	49 Nm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu