



Uchwyt szczęk mocujących, długość L: 100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370084 100
GTIN	2050001962089
Klasa artykułu	37K

Opis

Zastosowanie:

Do pozycjonowania i podwyższania **szlifowanych** szczęk mocujących.
maksymalny moment obrotowy: 78,4 Nm

Opis techniczny

gwint M	M16
Ø zewn. D	50 mm
Ø D _{F7}	32 mm
maksymalny moment obrotowy	78,4 Nm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu