

Głowice skrawające, lewe,, system / wielkość płytki: QC/11S



Dane zamówienia

Numer katalogowy	260917 QC/11S
GTIN	4251414902787
Klasa artykułu	29D

Opis

Wykonanie:

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**. Wykonanie smukłe.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 14xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

kod ISO głowicy skrawającej: STUCR/L 11

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 1102..

pasują do korpusów: 264900–264908

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 22 mm

przesunięcie osi: 11 mm

długość całkowita: 20 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
kod ISO głowicy skrawającej	STUCR/L 11
pasują do korpusów	264900–264908

pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
przesunięcie osi	11 mm
System	QC
długość całkowita	20 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	22 mm
Seria	Głowice skrawające
śruba mocująca płytki obracane	269407
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Akcesoria

Śruby mocujące	269407
----------------	--------