

Garant

Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 40 A = 100, ø trzpienia d1: 32mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303025 32
GTIN	4062406100612
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Z 4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

- **Kształt walcowy.**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**
- **Powiększona powierzchnia przylegania pasa.**

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø zewn. D	78 mm
ø trzpienia d ₁	32 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	32
Ø mocowania D ₁	32 mm

Karta danych

adapter	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/303025-32>