

**HOLEX®****Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych kształt A, BT 40 krótkie,  $\emptyset$  trzpienia d1: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302897 27
GTIN	4062406101138
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.  
Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min. Kształt A.

**Zastosowanie:**

**Z wpustem pasowanym** do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.

**Z pierścieniem zabierakowym** do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

**w dostawie::**

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.  
norma: DIN 6358

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Norma na uchwyt: DIN 69871

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 18 000 obr./min

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 5 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 55 mm

$\emptyset$  zewn. D: 48 mm

Zastępcza śruba dociągania frezy 309860: 27

zamienne pierścienie zabierakowe 309870: 27

odpowiedni klucz specjalny 309840: 27

## Opis techniczny

Zastępcza śruba dociągania frezy 309860	27
wymiar A długości wysięgu	55 mm
Ø trzpienia d <sub>1</sub>	27 mm
zamienne pierścienie zabierakowe 309870	27
Ø zewn. D	48 mm
odpowiedni klucz specjalny 309840	27
uchwyt	BT 40 krótkie
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC

## Akcesoria

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40