

**Oprawki do głowic frezarskich kształt A, BT 40 krótki, $\varnothing$ trzpienia d1: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303017 40
GTIN	4062406101244
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min. Kształt A.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Opis techniczny

Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	40
$\varnothing$ trzpienia d ₁	40 mm
wymiar A długości wysięgu	50 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
$\varnothing$ zewn. D	89 mm
$\varnothing$ mocowania D ₁	40 mm
adapter	BT 40 krótki
Norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339

Karta danych

Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/303017-40>