



Uchwyty do głowic frezarskich kształt A, BT 50 A = 100, \varnothing trzpienia d_1 : 40 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303037 40
GTIN	4062406101282
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwytów poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min. Kształt A.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

\varnothing zewn. D: 89 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 40

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 40

Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	40
\varnothing zewn. D	89 mm
\varnothing trzpienia d_1	40 mm
adapter	BT 50 A = 100
norma	DIN 6357
Norma na chwyt	JIS B6339

Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich