

**Głowice frezarskie 70° MFK, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	223300 80/10
GTIN	4960664732739
Klasa artykułu	250

**Opis****Wykonanie:**

Frez do płaszczyzn do obróbki żeliwa z wysoką wydajnością. Wąska i bardzo wąska podziałka zębów zapewniają maksymalną produktywność przy skrawaniu żeliwa.

**Zalety:**

- **ekonomiczna i stabilna obróbka dzięki 10-ostrzowym, wielobocznym płytkom skrawającym**
- **odpowiednia konstrukcja narzędzia i duży kąt przyłożenia powodują zmniejszenie sił skrawania.**

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 70 stopni

chłodzenie wewnętrzne: false

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 6 mm

maksymalna  $\varnothing$  zewn.  $D_{\text{maks.}}$ : 89 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges.}}$ : 63 mm

$\varnothing$  otworu uchwyty: 27 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: PN.. 1106

klina zaciskowego: 229720

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	10
klina zaciskowego	229720
długość całkowita $L_{ges}$	63 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	PN.. 1106
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$	6 mm
Ø otworu uchwytu	27 mm
śruba klina zaciskowego	229721
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	89 mm
Ø ostrzy $D_c$	80 mm
Seria	Głowice do planowania
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	70 stopni
chłodzenie wewnętrzne	false

## Aksesoria

Klin zaciskowy	229720
śruba klina	229721