

**PNMG 1106XNEN-GM, CA420M, typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	223306 GG
GTIN	4960664732944
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

10- ostrzowa, wieloboczna płytko skrawająca, zapewniająca stabilną i ekonomiczną obróbkę.

GM - zastosowanie ogólne.

ostrze czołowe: 2 mm

posuw f_z na ząb: 0,25 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,25 mm
typ	GG
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	6 mm
Seria	Głowice do planowania
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNMG 1106XNEN-GM
Gatunek	CA420M

Materiał ostrza

HM

ostrze czołowe

2 mm