

**Głowice frezarskie 70° MFK, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 250/24mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	223300 250/24
GTIN	4960664732821
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Frez do płaszczyzn do obróbki żeliwa z wysoką wydajnością. Wąska i bardzo wąska podziałka zębów zapewniają maksymalną produktywność przy skrawaniu żeliwa.

Zalety:

- **ekonomiczna i stabilna obróbka dzięki 10-ostrzowym, wielobocznym płytkom skrawającym**
- **odpowiednia konstrukcja narzędzia i duży kąt przyłożenia powodują zmniejszenie sił skrawania.**

Opis techniczny

klina zaciskowego	229720
Ø otworu uchwyty	60 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	6 mm
śruba klina zaciskowego	229721
Liczba ostrzy Z	24

pasująca wymienna płytko skrawająca	PN.. 1106
maksymalna \varnothing zewn. $D_{\text{maks.}}$	259 mm
długość całkowita L_{ges}	63 mm
\varnothing ostrzy D_c	250 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	70 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Aksesoria

Klin zaciskowy	229720
śruba klina	229721