


PNEG 1106XNEN-GL, PR1510, typ: GG

Dane zamówienia

Numer katalogowy	223320 GG
GTIN	4960664732883
Klasa artykułu	25A

Opis
Wykonanie:

10- ostrzowa, wieloboczna płytko skrawająca, zapewniająca stabilną i ekonomiczną obróbkę.

GL - geometria zorientowana na powierzchnię.

ostrze czołowe: 2,6 mm

posuw f_z na ząb: 0,12 mm

Opis techniczny

typ	GG
posuw f_z na ząb	0,12 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy obcinaniu	6 mm
Seria	Głowice do planowania
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNEG 1106XNEN-GL
Gatunek	PR1510

Materiał ostrza

HM

ostrze czołowe

2,6 mm