

Garant GRIDLINE

**Przejezdny stół warsztatowy, z elektryczną regulacją wysokości, przewodem, z lewej strony drzwi, z prawej strony 4 szuflady, blat bambusowy, 20×20G, d. blatu: 1500/DE mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	924511 1500/DE
GTIN	4062406101831
Klasa artykułu	9GG

## Opis

### Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z belką z rury 4-kątnej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, o nośności 75kg. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

**Płynna, elektryczna regulacja wysokości.** Regulacja wysokości za pomocą przycisku. 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, Ø 125 mm, z **niepozostawiającą śladów bieżnią poliuteranową**, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem się. Koła skrętne z hamulcem kółka i wieńca obrotnicy. Przewód przyłączeniowy o długości 8 m, z niemiecką wtyczką Schuko.

### Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o Ø < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

### Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek (z lewej strony) mm: 525

Wysokość frontów szuflad (prawo): 1

Szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie) mm: 75, 100, 150, 200

### Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Blokada wysuwu jednej szuflady: jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

stopień ochrony IP: IP 20  
zakres regulacji wysokości: 850 - 1050 mm  
długość blatu: 1500 mm  
głębokość blatu: 750 mm  
grubość blatu: 50 mm  
szerokość podstawy: 1300 mm  
głębokość podstawy: 700 mm

## Opis techniczny

Ø kółka skrętnego	125 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Ø kółek stałych	125 mm
płynna regulacja wysokości	tak
Liczba szuflad	4
grubość blatu	50 mm
długość blatu	1500 mm
materiał kółka	poliuretan
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
napięcie przyłączeniowe	250 V
ComfortClose	nie
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
opuszczane	tak
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
zakres regulacji wysokości	850 - 1050 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	525 mm
uchwytem.	nie
Seria	Ready-to-go
głębokość podstawy	700 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość podstawy	1300 mm

prędkość podnoszenia	9 mm/s
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba kółek stałych bez hamulca	2
zasada regulacji wysokości	elektrycznie
liczba drzwi	1
masa	172,9 kg
Maksymalna siła podnosząca	6000 N
głębokość blatu	750 mm
materiał blatu	Bambus
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
stopień ochrony IP	IP 20
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości stanowiska pracy	850 - 1050 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektrycznie
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Elektryczny stół warsztatowy przejezdny z regulacją wysokości

## Aksesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 100 mm	927805 100
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 150 mm	927805 150
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 200 mm	927805 200
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 75 mm	927805 75
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950300 75/2
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950300 75/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950320 100/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2	950320 100/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3	950320 100/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/4	950320 150/4
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/5	950320 150/5
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950320 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950320 75/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950320 75/3
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955071 22
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26	955081 26