


**XNEX 080608, HUM310, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215104 ALU
GTIN	4062406103071
Klasa artykułu	22A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z węgliku spiekanego z 2×3 ostrzami do **frezowania narożników**.

6 ostrzy gwarantuje wysoką opłacalność dzięki niskiej cenie pojedynczego ostrza.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 4 mm

posuw f_z na ząb: 0,15 mm

Opis techniczny

typ	ALU
posuw f_z na ząb	0,15 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNEX 080608
Gatunek	HUM310
Materiał ostrza	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1100 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1100 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	900 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		