

**XNEX 080608, HBM015, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215106 ST1400
GTIN	4062406103088
Klasa artykułu	22A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z węglika spiekanego z 2×3 ostrzami do **frezowania narożników**.

6 ostrzy gwarantuje wysoką opłacalność dzięki niskiej cenie pojedynczego ostrza.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,21 mm
typ	ST1400
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNEX 080608
Gatunek	HBM015
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	4 mm

liczba wymian/ostrzy	6
powłoka	CVD
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		