

**Płytko do przecinania i wcinania, HB7010, Szerokość skrawania W: 1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273674 1,5
GTIN	4045197719317
Klasa artykułu	21J

**Opis****Wykonanie:**

Łamacz wiórów do małych  $\varnothing$  i redukcji siły skrawania.

promień naroża R: 0,1 mm

Tolerancja szerokości skrawania W:  $\pm 0,03$  mm

posuw f: 0,03 - 0,12 mm/obr,

**Opis techniczny**

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
Szerokość skrawania W	1,5 mm
posuw f	0,03 - 0,12 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,5 mm
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	K
Warunki skrawania	ciągłe

Gatunek	HB7010
promień naroża R	0,1 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne