

**Płytko do przecinania i wcinania, HB7020, Szerokość skrawania W: 1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273700 1,5
GTIN	4045197719355
Klasa artykułu	21J

Opis

Płytko do przecinania i wcinania 1,5 mm Tolerancja szerokości skrawania W: $\pm 0,03$ mm
posuw f: 0,03 - 0,12 mm/obr,

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	1,5 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
posuw f	0,03 - 0,12 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7020
promień naroża R	0,2 mm

liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne