


**Frezarska płytko skrawająca Ø 16 mm stożkowy ścięty, typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212776 ST1400
GTIN	4062406103163
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· **Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.**

Promień Wiper osiowy: 16 mm

Promień Wiper promieniowy: 32 mm

promień ostrza RS_1 : 1 mm

długość ostrzy L_s : 8 mm

posuw f_z w stali < 1400 N/mm²: 0,1 mm

posuw f_z w stali < 60 HRC: 0,08 mm

Gatunek: HB4015

Opis techniczny

Gatunek	HB4015
Materiał ostrza 	HM
Promień Wiper osiowy	16 mm
Promień Wiper promieniowy	32 mm

promień ostrza RS_1	1 mm
długość ostrzy L_s	8 mm
posuw f_z w stali $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
posuw f_z w stali $< 60 \text{ HRC}$	0,08 mm