

**Frezarska płytko skrawająca Ø 16 mm stożkowy ścięty, typ: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212776 HART
GTIN	4062406103170
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

**Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.**

· **Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany:  $\pm 0,015$  mm.**

Promień Wiper osiowy: 16 mm

Promień Wiper promieniowy: 32 mm

promień ostrza  $RS_1$ : 1 mm

długość ostrzy  $L_3$ : 8 mm

posuw  $f_z$  w stali < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm

posuw  $f_z$  w stali < 60 HRC: 0,08 mm

Gatunek: HB 7705

**Opis techniczny**

Gatunek	HB 7705
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Promień Wiper osiowy	16 mm

Promień Wiper promieniowy	32 mm
promień ostrza RS <sub>1</sub>	1 mm
długość ostrzy L <sub>s</sub>	8 mm
posuw f <sub>z</sub> w stali < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
posuw f <sub>z</sub> w stali < 60 HRC	0,08 mm