

Garant

Wiertła skrętne HSS, b. długie N, bez powłoki, Ø DC h8 × długość całkowita L: 5X315mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116245 5X315
GTIN	4045197745835
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza.

wysokowydajne wiertła waporyzowane do wiercenia szczególnie głębokich otworów. Koniecznie **zwracać uwagę na częste opróżnianie wiórów.**

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112103, 112110 i 112160 z **kątem wierzchołkowym 120°** dla większej niezawodności procesu

Opis techniczny

Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu D_s	5 mm
norma	DIN 1869
Długość rowków wiórowych L_c	210 mm
posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/obr,
długość całkowita L	315 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D_c	5 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	202,5 mm

kąt wierzchołkowy	118 stopni
chwyt	chwyt walcowy
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
typ	N
Kąt linii śrubowej	38 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	po spełnieniu określonych warunków	50 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	po spełnieniu określonych warunków	32 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadają się	28 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadają się	21 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadają się	18 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadają się	5 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	18 m/min	K
olej	nadają się		
maksymalnie na mokro	nadają się		