

**Głowica synchronizująca do ER16, Ø chwytu gwintownika d₂: 3,5 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 338183 3,5 |
| GTIN | 4062406102043 |
| Klasa artykułu | 31P |

Opis**Wykonanie:**

- **gwintowanie lub formowanie otworów na maszynach z wrzecionem synchronicznym,**
- **minimalna kompensacja długości: +0,5 mm / -0,2 mm,**
- **kompensacja błędów synchronizacji, a tym samym lepsza jakość gwintów i wyraźne zwiększenie trwałości,**
- **do tulejek zaciskowych i opravek napędzanych wg ISO 15488 (DIN 6499),**
- **do gwintów lewych i prawych.**

Pasuje do :

Uchwyty synchroniczne ER nr 338180.

chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar

Ø D₂: 12,7 mm

dla chwytu gwintownika o Ø d₂ DIN 371: M3

dla chwytu gwintownika o Ø d₂ DIN 374/376: M5

Długość wysięgu L₁: 24 mm

chwyt kwadratowy: 2,7 mm

Opis techniczny

| | |
|---|---------|
| chwyt kwadratowy | 2,7 mm |
| Długość wysięgu L ₁ | 24 mm |
| dla chwytu gwintownika o Ø d ₂ DIN 374/376 | M5 |
| dla chwytu gwintownika o Ø d ₂ DIN 371 | M3 |
| Ø D ₂ | 12,7 mm |

chłodzenie wewnętrzne

tak, przy maks. 50 bar